

Garant**Uchwyty do wytaczaków szybkowymiennych prawe, Ø chwytu DS: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268102 16
GTIN	4062406544249
Klasa artykułu	21P

Opis**Wykonanie:**

Z chłodzeniem wewnętrznym. Precyzyjny system mocowania umożliwiający szybką wymianę wytaczaków z dokładnością położenia i powtórzeń.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu D_s: 16 mm

długość całkowita L: 120 mm

Ø d: 8 mm

wysokość H: 2,8 mm

wysokość mocowania L₂: 14 mm

śruba zaciskowa: 269024 1

Opis techniczny

śruba zaciskowa	269024 1
wysokość H	2,8 mm
wysokość mocowania L ₂	14 mm
długość całkowita L	120 mm
Ø chwytu D _s	16 mm
Ø d	8 mm
zastosowanie	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Aksesoria

śruba zaciskowa Typ 1

269024 1