

Garant

Hydrauliczne uchwyty zaciskowe BASIC krótkie, smukłe, kształt ADB, BT 40, Ø mocowania D1: 8 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303473 8
GTIN	4062406531065
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Ruch obrotowy $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Otwór na układ elektroniczny Balluff.
- Możliwość przesuwu osiowego (zakres regulacji $V = 10 \text{ mm}$).
- Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom redukcyjnym.
- Ciśnienie chłodziwa do 80 bar.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

Warunek dostawy:

Wraz ze śrubą do regulacji długości i kluczem trzpieniowym 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308806, tulejki redukcyjne nr 302135 – 302180.

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø D₂: 28 mm

Ø zewn. D: 44,5 mm

L₂: 44,5 mm

gwint M: M6

wysięg L₁ z szyjką: 63 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	28 mm
Ø zewn. D	44,5 mm

wysięg L ₁ z szyjką	63 mm
L ₂	44,5 mm
gwint M	M6
wymiar A długości wysięgu	90 mm
adapter	BT 40
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne