


Garant

Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe, kształt ADB, SK 40, Ø mocowania D1: 16 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302043 16
GTIN	4062406544355
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- bicie $\leq 3 \mu\text{m}$
- z otworem Balluffchip
- możliwość przesuwu wzdłużnego (odcinek przesuwu 10 mm)
- elastyczne dzięki zastosowaniu tulejek pośrednich
- ciśnienie chłodziwa do 80 barów.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

Wyp. dodatkowe:

śruby oporowe WTE do bezpośredniego mocowania lub przy zastosowaniu tuleje redukcyjnych – na zamówienie.

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308810 – 308830, rozm. 12; 20; 32; Tulejki pośrednie nr 302135 – 302180.

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 80,5 mm

Ø D₂: 38 mm

Ø zewn. D: 49,5 mm

Długość użyteczna L₁: 61,5 mm

L₂: 33 mm

odcinek przesuwu V: 10 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	38 mm
odcinek przesuwu V	10 mm
Ø zewn. D	49,5 mm
wymiar A długości wysięgu	80,5 mm
gwint M	M12×1
L ₂	33 mm
Ø mocowania D ₁	16 mm
Długość użyteczna L ₁	61,5 mm
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne