

Garant

Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe, kształt ADB, SK 40, Ø mocowania D1: 20 mm

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 302043 20 |
| GTIN | 4062406544362 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

- bicie $\leq 3 \mu\text{m}$
- z otworem Balluffchip
- możliwość przesuwu wzdłużnego (odcinek przesuwu 10 mm)
- elastyczne dzięki zastosowaniu tulejek pośrednich
- ciśnienie chłodziwa do 80 barów.

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

Wyp. dodatkowe:

śruby oporowe WTE do bezpośredniego mocowania lub przy zastosowaniu tuleje redukcyjnych – na zamówienie.

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308810 – 308830, rozm. 12; 20; 32; Tulejki pośrednie nr 302135 – 302180.

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 80,5 mm

Ø D₂: 42 mm

Ø zewn. D: 49,5 mm

Długość użyteczna L₁: 61,5 mm

L₂: 34 mm

odcinek przesuwu V: 10 mm

Opis techniczny

| | |
|---|------------------------------------|
| Ø zewn. D | 49,5 mm |
| L ₂ | 34 mm |
| Ø mocowania D ₁ | 20 mm |
| Ø D ₂ | 42 mm |
| gwint M | M16×1 |
| Długość użyteczna L ₁ | 61,5 mm |
| odcinek przesuwu V | 10 mm |
| odpowiednie tulejki redukcyjne | 302160; 302165; 302155; 302150 |
| wymiar A długości wysięgu | 80,5 mm |
| adapter | SK 40 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 |
| Kształt | ADB |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm |
| Strategia skrawania | HSC |
| Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |