

Garant

Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe, kształt ADB, SK 50, Ø mocowania D1: 32 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302053 32
GTIN	4062406544416
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **bicie $\leq 3 \mu\text{m}$**
- **z otworem Balluffchip**
- **możliwość przesuwu wzdłużnego (odcinek przesuwu 10 mm)**
- **elastyczne dzięki zastosowaniu tulejek pośrednich**
- **ciśnienie chłodziwa do 80 barów.**

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

Wyp. dodatkowe:

śruby oporowe WTE do bezpośredniego mocowania lub przy zastosowaniu tuleje redukcyjnych – na zamówienie.

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308810 – 308830, rozm. 12; 20; 32; Tulejki pośrednie nr 302135 – 302180.

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 80,5 mm

Ø D₂: 103,2 mm

Ø zewn. D: 70 mm

Długość użyteczna L₁: 84,1 mm

L₂: 25,5 mm

odcinek przesuwu V: 10 mm

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	84,1 mm
odpowiednie tulejki redukcyjne	302180; 302175
gwint M	M16×1
Ø D ₂	103,2 mm
Ø zewn. D	70 mm
Ø mocowania D ₁	32 mm
L ₂	25,5 mm
odcinek przesuwu V	10 mm
wymiar A długości wysięgu	80,5 mm
adapter	SK 50
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne