

**Garant**

**Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe, kształt ADB, SK 50, Ø mocowania D1: 20mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302053 20
GTIN	4062406544409
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- Ruch obrotowy  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Możliwość przesuwu osiowego (zakres regulacji 10 mm).
- Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.
- Ciśnienie chłodziwa do 80 bar.

**Zastosowanie:**

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania wykańczającego.

**Wyp. dodatkowe:**

śruby oporowe WTE do bezpośredniego mocowania lub przy zastosowaniu tuleje redukcyjnych – na zamówienie.

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308810 – 308830, rozm. 12; 20; 32; tulejki redukcyjne nr 302135 – 302187.

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	80,5 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	20 mm
odcinek przesuwu V	10 mm
Ø zewn. D	49,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	61,5 mm
gwint M	M16×1
odpowiednie tulejki redukcyjne	302160; 302165; 302155; 302150
L <sub>2</sub>	34 mm
adapter	SK 50
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne