


**Garant****Hydrauliczne uchwyty zaciskowe BASIC krótkie, smukłe, HSK-A 63, Ø mocowania D1: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307513 8
GTIN	4062406544430
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- osiowa regulacja długości narzędzia, odcinek przesuwu 10 mm
- z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrządzie nastawczym).

**Zastosowanie:**

- Wysoka wydajność skrawania (jednak bez ekstremalnie trudnego skrawania).
- Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.

**Wyp. dodatkowe:**

Tulejki pośrednie nr 302135-302180, rurka do doprowadzenia chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.

**wskazówka:**

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

Ø D<sub>2</sub>: 28 mm

Ø zewn. D: 50 mm

L<sub>2</sub>: 25 mm

L<sub>3</sub>: 37 mm

odcinek przesuwu V: 10 mm

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	8 mm
----------------------------	------

gwint M	M6
odcinek przesuwu V	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	28 mm
L <sub>3</sub>	37 mm
L <sub>2</sub>	25 mm
Ø zewn. D	50 mm
wymiar A długości wysięgu	70 mm
adapter	HSK-A 63
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne