


Garant**Hydrauliczne uchwyty zaciskowe BASIC krótkie, smukłe, HSK-A 63, Ø mocowania D1: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307513 10
GTIN	4062406544447
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- osiowa regulacja długości narzędzia, odcinek przesuwu 10 mm
- z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrządzie nastawczym).

Zastosowanie:

- Wysoka wydajność skrawania (jednak bez ekstremalnie trudnego skrawania).
- Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki pośrednie nr 302135-302180, rurka do doprowadzenia chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.

wskazówka:

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø D₂: 30 mm

Ø zewn. D: 50 mm

L₂: 35 mm

L₃: 41 mm

odcinek przesuwu V: 10 mm

Opis techniczny

L ₃	41 mm
----------------	-------

gwint M	M8×1
Ø D ₂	30 mm
Ø zewn. D	50 mm
Ø mocowania D ₁	10 mm
odcinek przesuwu V	10 mm
L ₂	35 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
adapter	HSK-A 63
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Akcesoria

Wyciory walcowe z tworzywa sztucznego Ø czopu 10 mm	343720 10
---	-----------