


Garant**Oprawki hydrauliczne BASIC krótkie, smukłe, HSK-A 100, Ø mocowania D1: 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307523 32
GTIN	4062406544539
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

- Wysoka wydajność skrawania (jednak bez ekstremalnie trudnego skrawania).
- Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302135 – 302187, rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.

wskazówka:

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!

Opis techniczny

gwint M	M16×1
odcinek przesuwu V	10 mm
odpowiednie tulejki redukcyjne	302175; 302180; 302177; 302187
Ø D ₂	63 mm
Ø mocowania D ₁	32 mm

L ₃	60 mm
L ₂	62 mm
wymiar A długości wysięgu	110 mm
Ø zewn. D	67 mm
adapter	HSK-A 100
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Akcesoria

Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 6 mm	302175 6
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 25 mm	302175 25
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 16 mm	302175 16
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 18 mm	302175 18
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 12 mm	302175 12
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 10 mm	302175 10
Wyciory walcowez tworzywa sztucznego Ø czopu 32 mm	343720 32
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 20 mm	302175 20
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 14 mm	302175 14
Tulejka redukcyjnaz chłodzeniem Ø mocowania D1 8 mm	302175 8