

REGO-FIX▲

Tulejki zaciskowe ER 32 Zabezpieczenie przed wysunięciem secuRgrip, Ø chwytu d: 12mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	309422 12
GTIN	2050002050044
Klasa artykułu	33B

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe z secuRgrip® charakteryzują się zbliżonym do gwintu konturem w otworze zaciskowym. Umieszczenie wkładki gwintowanej w szlifowanej powierzchni HB (Weldon) frezu umożliwia skręcenie połączenia frezu z wkładką gwintowaną w tulejce zaciskowej, co zapobiega wysunięciu narzędzia.

Hartowane i szlifowane w całości.

Przybliżona regulacja długości możliwa dzięki zintegrowanej śrubie na spodzie tulejki zaciskowej.

Opis:

Użytkownik zyskuje możliwość właściwej obróbki drogich elementów. Zmiany długości spowodowane wysunięciem narzędzia mogą spowodować jego poważne uszkodzenia. Tulejki zaciskowe ER secuRgrip zapewniają maksymalną ochronę przed wysunięciem podczas frezowania.

Zalety:

- **Bezpieczna praca – 100% ochrona przed wysunięciem narzędzi.**
- **Większa trwałość narzędzi.**
- **Effekt tłumienia drgań przez tulejkę zaciskową.**
- **Pełna elastyczność dzięki systemowi tulejek zaciskowych ER.**
- **Prosta obsługa – bez konieczności modyfikacji opravek do tulejek.**

Zastosowanie:

System secuRgrip® zamienia typowe oprawki do tulejek zaciskowych w oprawki z zabezpieczeniem przed wysunięciem przy zachowaniu zalet elastycznego systemu tulejek ER.

Karta danych

Najpierw tulejka zaciskowa zostaje zaciśnięta w nakrętce mocującej. Potem należy wkręcić frez na potrzebną długość (jeżeli nie zrobiono tego wcześniej, lekko ułożyć śrubę do regulacji długości na frezie).

Pasuje do:

Wszystkie frezy z węglików spiekanych ze standardową powierzchnią Weldon.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki gwintowane nr 309426.

wskazówka:

Mocuje tylko średnice nominalne. Zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie w tulejce zaciskowej: w razie użycia np. w bardzo krótkich uchwytych zaciskowych, w razie potrzeby zdjąć podkładkę wyrównującą długość na spodzie tulejki.

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	12 mm
Norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
typ	z zabezpieczeniem przed wysunięciem
Ø zewn. D	33 mm
Długość całkowita L	50,4 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe