

**REGO-FIX▲****Tulejki zaciskowe ER 40 Zabezpieczenie przed wysunięciem secuRgrip, Ø chwytu d: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309423 25
GTIN	2050002050082
Klasa artykułu	33B

**Opis****Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe z secuRgrip® charakteryzują się zbliżonym do gwintu konturem w otworze zaciskowym. Umieszczenie wkładki gwintowanej w szlifowanej powierzchni HB (Weldon) frezu umożliwia skręcenie połączenia frezu z wkładką gwintowaną w tulejce zaciskowej, co zapobiega wysunięciu narzędzia.

Hartowane i szlifowane w całości.

Przybliżona regulacja długości możliwa dzięki zintegrowanej śrubie na spodzie tulejki zaciskowej.

**Opis:**

Użytkownik zyskuje możliwość właściwej obróbki drogich elementów. Zmiany długości spowodowane wysunięciem narzędzia mogą spowodować jego poważne uszkodzenia. Tulejki zaciskowe ER secuRgrip zapewniają maksymalną ochronę przed wysunięciem podczas frezowania.

**Zalety:**

- **Bezpieczna praca – 100% ochrona przed wysunięciem narzędzi.**
- **Większa trwałość narzędzi.**
- **Effekt tłumienia drgań przez tulejkę zaciskową.**
- **Pełna elastyczność dzięki systemowi tulejek zaciskowych ER.**
- **Prosta obsługa – bez konieczności modyfikacji opravek do tulejek.**

**Zastosowanie:**

System secuRgrip® zamienia typowe oprawy do tulejek zaciskowych w oprawy z zabezpieczeniem przed wysunięciem przy zachowaniu zalet elastycznego systemu tulejek ER.

Najpierw tulejka zaciskowa zostaje zaciśnięta w nakrętce mocującej. Potem należy wkręcić frez na potrzebną długość (jeżeli nie zrobiono tego wcześniej, lekko ułożyć śrubę do regulacji długości na frezie).

**Pasuje do :**

Wszystkie frezy z węglików spiekanych ze standardową powierzchnią Weldon.

**Wyp. dodatkowe:**

Wkładki gwintowane nr 309426.

**wskazówka:**

Mocuje tylko średnice nominalne.

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 5 \mu\text{m}$

Długość całkowita L: 57,5 mm

## Opis techniczny

nomin. $\varnothing$ mocowania d	25 mm
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 5 \mu\text{m}$
typ	z zabezpieczeniem przed wysunięciem
$\varnothing$ zewn. D	41 mm
Długość całkowita L	57,5 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe