

REGO-FIX▲**Wkładki gwintowane do tulejek zaciskowych ER Zabezpieczenie przed wysunięciem secuRgrip, do Ø mocowania d: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309426 10
GTIN	2050002050099
Klasa artykułu	33B

Opis**Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe z secuRgrip® charakteryzują się zbliżonym do gwintu konturem w otworze zaciskowym. Umieszczenie wkładki gwintowanej w szlifowanej powierzchni HB (Weldon) frezu umożliwia skręcenie połączenia frezu z wkładką gwintowaną w tulejce zaciskowej, co zapobiega wysunięciu narzędzia.

Wkładki gwintowane z metalu, z powłoką TiN.

Opis:

Użytkownik zyskuje możliwość właściwej obróbki drogich elementów. Zmiany długości spowodowane wysunięciem narzędzia mogą spowodować jego poważne uszkodzenia. Tulejki zaciskowe ER secuRgrip zapewniają maksymalną ochronę przed wysunięciem podczas frezowania.

Zalety:

- **Bezpieczna praca – 100% ochrona przed wysunięciem narzędzi.**
- **Większa trwałość narzędzi.**
- **Effekt tłumienia drgań przez tulejkę zaciskową.**
- **Pełna elastyczność dzięki systemowi tulejek zaciskowych ER.**
- **Prosta obsługa – bez konieczności modyfikacji opravek do tulejek.**

Zastosowanie:

System secuRgrip® zamienia typowe oprawki do tulejek zaciskowych w oprawki z zabezpieczeniem przed wysunięciem przy zachowaniu zalet elastycznego systemu tulejek ER.

Pasuje do :

Tulejki zaciskowe ER secuRgrip® do gwintowania nr 309422 i 309423.

wskazówka:

Mocuje tylko średnice nominalne.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 5 \mu\text{m}$

typ: z zabezpieczeniem przed wysunięciem

Opis techniczny

nomin. \varnothing mocowania d	10 mm
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 5 \mu\text{m}$
typ	z zabezpieczeniem przed wysunięciem
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe