

HEDI

Lampy prętowe akumulatorowe LED, Typ: 160



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081259 160
GTIN	4003644006090
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Latarki prętowe akumulatorowe z obrotowym haczykiem z tworzywa; włącznikiem/ wyłącznikiem, załączane oddzielnie oświetlenie dużych powierzchni i latarka.

Oświetlenie dużych powierzchni za pomocą 160 diod LED. Z ładowarką 230 V / 12 V i samochodowym kablem do ładowania.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

Opis techniczny

strefa wg ATEX	brak
masa	300 g
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Strumień światła	1000 lm
rodzaj akumulatora	niklowo-wodorkowe
stopień ochrony IP	IP 20
Liczba dołączonych akumulatorów	1
długość całkowita	520 mm
czas świecenia	2 h
\varnothing główki	58 mm
wydajność świetlna	10 W

Rodzaj produktu

Lampa inspekcyjna