

Garant

Oprawka do tulejek zaciskowych ER, bardzo krótka, SK 50, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 25 ER

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300446 25
GTIN	4062406545369
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. **Bardzo krótka wersja zewnętrzną, precyzyjną nakrętką mocującą.** Najlepiej nadaje się do wąskich przestrzeni roboczych, wyższa wytrzymałość.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg DIN 6499- kształt A i kształt B.

w dostawie::

Znakrętką mocującą ER (wewnątrz).

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308941 – 309448, sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835.

wskazówka:

Odpowiednie nakrętki mocujące nr 309621.

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 25 mm

Ø zewn. D: 32 mm

Opis techniczny

do tulejek zaciskowych ER	25 mm
---------------------------	-------

wymiar A długości wysięgu	25 mm
Ø zewn. D	32 mm
rozwartość klucza SW	24 mm
adapter	SK 50
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową