

HOLEX

Oprawki do głowic frezarskich z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 63 A = 100, \varnothing trzpienia d1: 40 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	306557 40
GTIN	4062406545475
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

- \varnothing moc. 40 mm z 4 otworami gwint. do moc. głowic frezarskich według normy DIN2079
 - z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrz. nastawczym)
 - powiększona powierzchnia oporowa kołnierza
 - obrobione powierzchnie czynne HSK.
- z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB).

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

\varnothing zewn. D: 89 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 27 mm

Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861: 40

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 40

Opis techniczny

\varnothing trzpienia d ₁	40 mm
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	27 mm
\varnothing zewn. D	89 mm

Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	40
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	40
adapter	HSK-A 63 A = 100
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-3
Kształt	A
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Akcesoria

Klucze nasadowe do rurek do chłodziwa HSK do opravek HSK 40	309890 40
Rurka do chłodziwa HSK do opravek HSK 40	309880 40
Klucze specjalne do Ø trzpienia 40 mm	309840 40
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 40 mm	309860 40