

Garant GRIDLINE

Cokół o głębokości 28G, Wysokość 50 mm, Szerokość obudowy w G: 20**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	958170 20
GTIN	4062406545123
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.

Cokół o **wysokości 50 mm.**

Pasuje do :

Szafy nr 941001 – 941077, nr 942701 – 942867.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Ze względów bezpieczeństwa cokół nie jest dopuszczony do transportu wózkiem widłowym ręcznym.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 50 mm

szerokość: 500 mm

głębokość: 700 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G: 20

Pasują do obudowy o głębokości w G: 28

Opis techniczny

wysokość	50 mm
Pasują do obudowy o szerokości w G	20
szerokość	500 mm
głębokość	700 mm
Pasują do obudowy o głębokości w G	28

Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Cokoły do szafek o dużej pojemności i szaf wzmocnionych