

**Klucze nasadowe, dwustronne, rozwartość klucza: 24X26 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620502 24X26
GTIN	4062406545772
Klasa artykułu	62C

**Opis****Wykonanie:**

Klucze odkuwane, z masywnym 6-kątnym trzonem do pomocniczego klucza płaskiego i otworami poprzecznymi do przetyczek. Bardzo stabilny, z głębokimi 6-kątnymi gniazdami przewierconymi przelotowo.

**Norma:**

Ähnlich **DIN 896 A**.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość całkowita: 195 mm

Ø otworu przetyczek: 12 mm

6-kąt zewnętrzny chwytu S: 24 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza 2	26 mm
6-kąt zewnętrzny chwytu S	24 mm
długość całkowita	195 mm
rozwartość klucza 1	24 mm
Ø otworu przetyczek	12 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
metoda wykonania	kute
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana

Rodzaj produktu

Klucze nasadowe