

**Klucze nasadowe, dwustronne, rozwartość klucza: 16X17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620502 16X17
GTIN	4062406545734
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Klucze odkuwane, z masywnym 6-kątnym trzonem do pomocniczego klucza płaskiego i otworami poprzecznymi do przetyczek. Bardzo stabilny, z głębokimi 6-kątnymi gniazdami przewierconymi przelotowo.

Norma:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość całkowita: 155 mm

Ø otworu przetyczek: 7 mm

6-kąt zewnętrzny chwytu S: 16 mm

Opis techniczny

6-kąt zewnętrzny chwytu S	16 mm
rozwartość klucza 1	16 mm
długość całkowita	155 mm
rozwartość klucza 2	17 mm
Ø otworu przetyczek	7 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
metoda wykonania	kute
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana

Rodzaj produktu

Klucze nasadowe