



Klucze nasadowe, dwustronne, rozwartość klucza: 14X15 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	620502 14X15
GTIN	4062406545727
Klasa artykułu	62C

Opis

Wykonanie:

Klucze odkuwane, z masywnym 6-kątnym trzonem do pomocniczego klucza płaskiego i otworami poprzecznymi do przetyczek. Bardzo stabilny, z głębokimi 6-kątnymi gniazdami przewierconymi przelotowo.

Norma:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość całkowita: 145 mm

Ø otworu przetyczek: 6 mm

6-kąt zewnętrzny chwytu S: 14 mm

Opis techniczny

długość całkowita	145 mm
rozwartość klucza 1	14 mm
6-kąt zewnętrzny chwytu S	14 mm
Ø otworu przetyczek	6 mm
rozwartość klucza 2	15 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
metoda wykonania	kute
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana

Rodzaj produktu

Klucze nasadowe