



## Klucze nasadowe, dwustronne, rozwartość klucza: 30X32 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 620502 30X32  |
| GTIN             | 4062406545796 |
| Klasa artykułu   | 62C           |

### Opis

#### Wykonanie:

Klucze odkuwane, z masywnym 6-kątnym trzonem do pomocniczego klucza płaskiego i otworami poprzecznymi do przetyczek. Bardzo stabilny, z głębokimi 6-kątnymi gniazdami przewierconymi przelotowo.

#### Norma:

Ähnlich **DIN 896 A**.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość całkowita: 210 mm

Ø otworu przetyczek: 14 mm

6-kąt zewnętrzny chwytu S: 30 mm

### Opis techniczny

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie       |
| Ø otworu przetyczek                   | 14 mm                  |
| 6-kąt zewnętrzny chwytu S             | 30 mm                  |
| rozwartość klucza 2                   | 32 mm                  |
| długość całkowita                     | 210 mm                 |
| rozwartość klucza 1                   | 30 mm                  |
| metoda wykonania                      | kute                   |
| materiał                              | Stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia                          | chromowana             |

Rodzaj produktu

Klucze nasadowe