

**Klucze nasadowe, dwustronne, rozwartość klucza: 10X11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620502 10X11
GTIN	4062406545703
Klasa artykułu	62C

**Opis****Wykonanie:**

Klucze odkuwane, z masywnym 6-kątnym trzonem do pomocniczego klucza płaskiego i otworami poprzecznymi do przetyczek. Bardzo stabilny, z głębokimi 6-kątnymi gniazdami przewierconymi przelotowo.

**Norma:**

Ähnlich **DIN 896 A**.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość całkowita: 120 mm

Ø otworu przetyczek: 5 mm

6-kąt zewnętrzny chwytu S: 11 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	120 mm
rozwartość klucza 2	11 mm
Ø otworu przetyczek	5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
rozwartość klucza 1	10 mm
6-kąt zewnętrzny chwytu S	11 mm
metoda wykonania	kute
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana

Rodzaj produktu

Klucze nasadowe