

**Klucze nasadowe, dwustronne, rozwartość klucza: 21X23 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	620502 21X23
GTIN	4062406545765
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Klucze odkuwane, z masywnym 6-kątnym trzonem do pomocniczego klucza płaskiego i otworami poprzecznymi do przetyczek. Bardzo stabilny, z głębokimi 6-kątnymi gniazdami przewierconymi przelotowo.

Norma:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość całkowita: 185 mm

Ø otworu przetyczek: 10 mm

6-kąt zewnętrzny chwytu S: 21 mm

Opis techniczny

Ø otworu przetyczek	10 mm
rozwartość klucza 2	23 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
długość całkowita	185 mm
6-kąt zewnętrzny chwytu S	21 mm
rozwartość klucza 1	21 mm
metoda wykonania	kute
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana

Rodzaj produktu

Klucze nasadowe