

Garant**Stemple profilowe $\varnothing d = 32$ mm, \varnothing chwytu DS: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293102 20
GTIN	4062406560911
Klasa artykułu	29K

Opis**Pasuje do :**

obrabiarek CNC i konwencjonalnych.

L: 41,5 mm

dł. całkowita L₁: 50 mm $\varnothing D$: 44 mm**Opis techniczny**

dł. całkowita L1	50 mm
L	41,5 mm
rodzaj chwytu	Trzpień walcowy
\varnothing chwytu D _s	20 mm
$\varnothing D$	44 mm
$\varnothing d$	32 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego