



Zestaw nasadek wkrętakowych 1/4; czworokąt 1/2 cala 30-elem., Liczba części: 35



Dane zamówienia

Numer katalogowy	630036 35
GTIN	4000896239887
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

Gniazda i czopy / złącza wg DIN 3122/3123; nasadki wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

Zaleta:

Smartcase z funkcją ustawienia

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

Nasadki 1/4 cala do śrub Torx®: 7 szt. wielk. E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12

Nasadki 1/2 cala do śrub Torx®: 6 szt. wielk. E12; E14; E16; E18; E20; E24

Nasadki wkrętakowe 1/4 cala do śrub Torx®, z powłoką TiN: 9 szt. rozm. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Nasadki wkrętakowe 1/2 cala do śrub Torx®, z powłoką TiN: 9 szt. wielk. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Nasadki wkrętakowe 1/2 cala do śrub Torx®, z powłoką TiN, długość: 4 szt., rozm. TX30; TX40; TX45; TX50

Przechowywane w: kasetka z tworzywa sztucznego z podpórką i korytkiem do odkładania części
materiał: Stal chromowo-wanadowa

wysokość: 65 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
liczba części	35
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
norma	DIN 3122
norma	DIN 3120
norma	DIN 3124
materiał	Stal chromowo-wanadowa
długość	355 mm
szerokość	235 mm
wysokość	65 mm
powierzchnia	chromowana
z QuickRelease	nie
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe