



## Grzechotka drobnozębna przełączalna z wypychaczem, 3/8 cala QuickRelease, Typ: 3/8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	635155 3/8
GTIN	
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

z wypychaczem i dźwigenką przełączającą tryb pracy w prawą lub w lewą stronę, kąt roboczy 4,5°.

#### Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu.

#### Pasuje do :

nasadki do narzędzi ręcznych.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

liczba zębów: 80

### Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
długość całkowita	193 mm
liczba zębów	80
kąt roboczy	4,5 stopni
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Zapadka

