


**3M****Taśmy samoprzylepne, 2-stronne, szer.×dł. (mm×m): 12X50 mm×m**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	083778 12X50
GTIN	5900422113843
Klasa artykułu	08M

## Opis

### Wykonanie:

Produkt 3M™ GPT-020F to dwustronna taśma samoprzylepna, która charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na wilgoć, doskonałą przyczepnością, bardzo dobrą odpornością na przecięcie, również w podwyższonych temperaturach, oraz dobrą odpornością na promieniowanie UV.

Rodzaj taśmy samoprzylepnej: dwustronne

Środek klejący: akrylan

Grubość: 0,2 mm

## Opis techniczny

materiał osłony	Folia PP
temperatura przechowywania	16 - 25 °C
szerokość	12 mm
kolor	transparent
Minimalna trwałość	18 miesiąc

Magazyn – wilgotność powietrza	40 - 65 %
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	dwustronne
materiał podłoża	Folia PET
Siła klejenia na stali	11,3 N/mm
długość	50 m
Środek klejący	akrylan
Grubość	0,2 mm
oznaczenie producenta	GPT-020F
odporne na temperaturę do	90 °C
Z warstwą oddzielającą	nie
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna