

HOLEX**Szybkozłączka IMPACT, 3/8 cala, długość całkowita: 46 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650650 46
GTIN	4045197286116
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Gniazda 4-kątne G 10 wg DIN 3121 z otworem i rowkiem pierścieniowym

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

długość całkowita: 46 mm

czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne: 3/8 cal

Opis techniczny

czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne	3/8 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
długość całkowita	46 mm
materiał	Stal chromowo-molibdenowa.

powierzchnia

czernione

Rodzaj produktu

Łącznik