

**Koken****Szybkozłączka IMPACT, 3/8 cala, długość całkowita: 45mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	650660 45
GTIN	34991644340065
Klasa artykułu	63R

## Opis

### Wykonanie:

Solidna forma szczególnie do zastosowania wkrętarek udarowych elektrycznych i pneumatycznych. Z otworem poprzecznym i rowkiem wiórowym do mocowania. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3121.

**Ze względu na bezpieczeństwo mocować używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

Gniazda 4-kątne G 10 wg DIN 3121 z otworem i rowkiem pierścieniowym

### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

### wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

## Opis techniczny

czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne	3/8 cal
długość całkowita	45 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
materiał	stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia	czernione
nadają się do zastosowania maszynowego	tak

Rodzaj produktu

Szybkozłącza