



## Szybkozłączka IMPACT, 1/2 cala, długość całkowita: 60 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	651650 60
GTIN	4045197286123
Klasa artykułu	62D

### Opis

#### Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów bezpieczeństwa mocować koniecznie z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.**

#### Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia czerniona  
 czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal  
 czop lub gniazdo wyjściowe czworokątne: 1/2 cal  
 długość całkowita: 60 mm  
 czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne: 1/2 cal

### Opis techniczny

długość całkowita	60 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne	1/2 cal
norma	DIN 3121
materiał	Stal chromowo-molibdenowa.
powierzchnia	czernione
nadają się do zastosowania maszynowego	tak

Rodzaj produktu

Łącznik

**Akcesoria**

Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm

651800 30

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala,  
10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 4

651790 4

Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Øxdługość 3X25 mm

651900 3X25