



## Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 5,5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	613800 5,5
GTIN	
Klasa artykułu	63F

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Nadają się zwłaszcza do trudno dostępnych miejsc. Połączenie szczęki odchylonej pod kątem 7,5° i podwójnej geometrii sześciokątnej podwaja liczbę punktów osadzenia. Dzięki niewielkiemu kątowi cofania szczęka chwyta śrubę co 15°.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiał:

Stal chrom-wanad, chromowana matowo.

długość klucza L: 100 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 4 mm

maksymalna wysokość pierścienia h<sub>2 maks.</sub>: 6 mm

### Opis techniczny

rozwartość klucza	5,5 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	4 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h <sub>2 maks.</sub>	6 mm
długość klucza L	100 mm
norma	DIN 3113 A
norma	ISO 3318
norma	ISO 7738

metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie