



Klucze oczkowe płaskie, rozwartość klucza: 36 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	613800 36
GTIN	
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.

Nadają się zwłaszcza do trudno dostępnych miejsc. Połączenie szczęki odchylonej pod kątem 7,5° i podwójnej geometrii sześciokątnej podwaja liczbę punktów osadzenia. Dzięki niewielkiemu kątowi cofania szczęka chwyta śrubę co 15°.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chrom-wanad, chromowana matowo.

długość klucza L: 460 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 15 mm

maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$: 24 mm

Opis techniczny

rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{ maks.}}$	24 mm
rozwartość klucza	36 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	15 mm
długość klucza L	460 mm
norma	DIN 3113 A
norma	ISO 3318
norma	ISO 7738

metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie