



kluczy dynamometrycznych z końcówką - czop 4-kątny, maksymalny moment obrotowy: 300 Nm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	657205 300
GTIN	2050002057609
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Klucz jednoramienny o stabilnej, zwartej budowie, nastawiany wg skali, z samowyzwalaczem. Dokładność ta nie zmienia się nawet po dziesiątkach tysięcy dokręceń, ponieważ zużywające się elementy wykonane są z trwałego materiału, a zginany element klucza jest podczas pracy obciążany tylko na krótko. Korpus i uchwyt ze stabilnego, prostokątnego profilu stalowego. Uchwyt powleczony szorstką gumą. Skalę można wzorcować. **Dokręcanie w lewo przez przełożenie wymiennych końcówek.**

z wymienną końcówką kwadratową. Jednostki miary: Nm, lbfft.

Funkcja:

Regulacja: Szybka regulacja momentu obrotowego przez przesuwany przycisk regulacyjny. Ustawioną wartość blokuje się przyciskiem zatrzymania. Szybkie nastawianie momentu obrotowego za pomocą suwaka ustalającego. Nastawiona wartość zabezpieczana jest przyciskiem blokującym w uchwycie.

Zastosowanie:

Ze względu na szybkość zmian momentu obrotowego nadaje się idealnie do napraw i prac krótkoseryjnych.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

kierunek dociągania: dociąganie w prawo i w lewo

dokładność pomiaru momentu obrotowego: $\pm 4\%$

narzędzie wymienne: Końcówka wymienna

Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Kalibracja: O1

zakres momentu obrotowego: 60 - 300 Nm

Zakres momentów obrotowych: 50 - 220 lbfft
 podziałka skali, 1 kreska =: 10 Nm
 Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [I₂]: 25 mm
 czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal
 uchwyt do wymiennych końcówek: 14×18 mm

Opis techniczny

narzędzie wymienne	Końcówka wymienna
Feedback	Wyzwalający
uchwyt do wymiennych końcówek	14×18 mm
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [I ₁]	475 mm
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±4 %
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	ze skalą regulacji
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
sygnalizacja rozłączenia	Akustyczne
Seria	MANOSKOP® 730 Quick
Kształt przyłącza	do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
możliwość protokołowania danych	nie
Kalibracja	O1
norma	DIN EN ISO 6789
metoda pomiarowa	moment obrotowy
kierunek dociągania	dociąganie w prawo i w lewo
podziałka skali, 1 kreska =	10 Nm
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [I ₃]	500 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Technika pomiarowa	mechanicznie
zakres momentu obrotowego	60 - 300 Nm

Zakres momentów obrotowych	50 - 220 lbfft
Regulacja załączenia	przestawny,
wskaźnik	analogowy
maksymalny moment obrotowy	300 Nm
przełączalny odczyt	Nm
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [L ₂]	25 mm
funkcja łamania	nie
funkcja Slipper	nie
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany	nie
wskazówka bierna	nie
Rodzaj produktu	kluczy dynamometrycznych

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja kluczy dynamometrycznych maksymalny moment obrotowy 400 Nm	018820 400
Kalibracja DAkKS Klucz dynamometryczny maksymalny moment obrotowy 1000 Nm	018830 1000
Kalibracja DAkKS Klucz dynamometryczny maksymalny moment obrotowy 1000 Nm	020020 1000
Kalibracja kluczy dynamometrycznych maksymalny moment obrotowy 400 Nm	020010 400

Akcesoria

Grzechotki wtykowe przełączalne czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 2-3/4 cal	657600 2-3/4
Grzechotki wtykowe przełączalne z wypychaczem QuickRelease czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 2-1/2 cal	657590 2-1/2
Uchwyty zamienne do kluczy dynamometrycznych Typ 3	657211 3
Zielony suwak do kluczy dynamometrycznych Typ 2	657213 2

Okno skali klucza dynamometrycznego, z lupą Typ 2	657212 2
Końcówki wymienne czworokątne czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 2-3/4 cal	657700 2-3/4
Grzechotki wtykowe przełączalne czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 2-3/4HD cal	657600 2-3/4HD
Grzechotki czworokąt wejściowy 2-3/4 cal	657620 2-3/4
Grzechotki czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 2-3/4 cal	657630 2-3/4
Grzechotki wtykowe przełączalne czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 2-1/2 cal	657600 2-1/2
Grzechotki wtykowe przełączalne, z wypychaczem czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 2-1/2 cal	657582 2-1/2
Grzechotki czworokąt wejściowy 2-1/2 cal	657620 2-1/2
Grzechotki czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 2-1/2 cal	657630 2-1/2
Końcówki wymienne czworokątne czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 2-1/2 cal	657700 2-1/2
Grzechotki wtykowe z wypychaczem czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 2-1/2 cal	657580 2-1/2
Uchwyty zamienne do kluczy dynamometrycznych Typ 4	657211 4