

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa ze ścianką działową z z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, typ: 2000-2**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940082 2000-2
GTIN	4062406565077
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40x20G ze ścianką działową. Mocowanie półek możliwe w rozstawie co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Środkowa ścianka działowa zawieszana \square 9x9 mm co 37 mm, z 2 półkami stałymi i 4 półkami z regulacją wysokości. Nośność zawieszanej środkowej ścianki działowej lub podwieszonych przedziałów: 200 kg.

Umieszczenie:

Liczba półek o szerokości 20G: 6

Liczba półek o szerokości 40G: 1

w dostawie::

Szafa ze ścianką działową i półkami.

Powłoka lakiernicza:Korpus szary jasny RAL 7035, **lakierowany proszkowo.**Drzwiczki antracyt RAL 7016, **lakierowanie proszkowe.****wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Uchwyt do pozycjonowania	średnie
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
ComfortClose	nie
masa	118 kg
głębokość w G	20
wysokość użytkowa	1845 mm
wysokość	2000 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość w G	40
szerokość	1000 mm
głębokość	500 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafy podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 20

940550 20

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11