

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa ze ścianką działową i szufladami z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, Typ: 2000-1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	940102 2000-1
GTIN	4062406545208
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 40x20G ze środkową ścianką działową i szufladami o głębokości 16G. Mocowanie półek możliwe w rozstawie co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Szuflady o wysokości frontu 125 mm. Środkowa ścianka działowa zawieszana \square 9x9 mm co 37 mm, z jedną półką stałą i 2 półkami z regulacją wysokości. Nośność zawieszanej środkowej ścianki działowej lub podwieszonego przedziału: 200 kg.

Umieszczenie:

Liczba półek o szerokości 20G: 3

Liczba półek o szerokości 40G: 1

Liczba szuflad 16x16G: 1

Liczba szuflad 36x16G: 2

w dostawie::

Szafa ze ścianką działową oraz półkami i szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwiczki – szary antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo**.

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad	400 mm
wysokość użytkowa	1845 mm
Uchwyt do pozycjonowania	średnie
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
masa	145 kg
Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
szerokość użytkowa szuflad	400 mm
szerokość użytkowa szuflad	900 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	16
ComfortClose	nie
szerokość	1000 mm
głębokość w G	20
szerokość w G	40
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
wysokość	2000 mm
głębokość	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	16
szerokość użytkowa szuflad w G	36
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg

Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafy podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940640 125
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940642 125
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 20	940550 20
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40