

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa ze ścianką działową i szufladami z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, Typ: 2000-2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	940102 2000-2
GTIN	4062406565213
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 40x20G ze środkową ścianką działową i szufladami o głębokości 16G. Mocowanie półek możliwe w rozstawie co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Szuflady o wysokości frontu 125 mm. Środkowa ścianka działowa zawieszana \square 9x9 mm co 37 mm, z 2 półkami stałymi i 4 półkami z regulacją wysokości. Nośność zawieszonych przedziałów lub podwieszonych przedziałów: 200 kg.

Umieszczenie:

Liczba półek o szerokości 20G: 6

Liczba półek o szerokości 40G: 1

Liczba szuflad 16x16G: 2

Liczba szuflad 36x16G: 1

w dostawie::

Szafa ze ścianką działową oraz półkami i szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwiczki – szary antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo**.

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	16
szerokość użytkowa szuflad w G	36
Uchwyt do pozycjonowania	średnie
głębokość użytkowa szuflad w G	16
ComfortClose	nie
szerokość	1000 mm
głębokość w G	20
głębokość	500 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
wysokość	2000 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
wysokość użytkowa	1845 mm
masa	142 kg
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
szerokość w G	40
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm

Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafy podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 20	940550 20
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940640 125
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940642 125