



## Odsysanie oparów lutowniczych Easy Arm 2, Liczba filtrów/ramion: 2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	082304 2
GTIN	4003008095333
Klasa artykułu	04K

### Opis

#### Wykonanie:

Wizualne i dźwiękowe wskazanie wymiany filtra. Filtr o takiej samej konstrukcji do EASY ARM 1 i EASY ARM 2. Port do podłączenia stacji lutowniczych i-CON.

Wysoka wydajność odsysania – Duża wydajności filtracji – Cicha praca. 3-stopniowa filtracja powietrza procesowego:

- **Filtr wstępny do pyłów i dużych cząstek.**
- **Filtr uniwersalny do mikrocząstek.**
- **Filtr z węglem aktywnym wiąże toksyczne gazy.**

Montaż systemu odbywa się za pomocą pasującego uchwytu stołowego. Akcesoria takie jak ramiona i dysze odsysające są dostępne w naszym sklepie internetowym pod nr 082306 – 082313.

Naciśnięciem przycisku można indywidualnie ustawić w systemie wydajność odsysania dla każdego ramienia odsysającego.

właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

### Opis techniczny

Wydajność odsysania na ramię	110 m <sup>2</sup> /h
Szerokość całkowita	255 mm
Napięcie w sieci	100 - 240 V
wys. całkowita	470 mm

długość całkowita	490 mm
masa	15 kg
częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz
pobór mocy	80 W
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Rodzaj produktu	urządzenie wyciągowe

## Akcesoria

Filtr uniwersalny, kompletny Typ 1	082306 1
Ramię odsysające z przegubem Omniflex Typ 1	082311 1
Ramię odsysające z przegubem do montażu na stole Highflex Typ 1	082308 1
Ramię odsysające Highflex Typ 1	082309 1
Filtr wstępny Typ 1	082307 1
Dysza odsysająca Plus Typ 1	082313 1
Ramię odsysające z przegubem Omniflex Typ 1	082310 1
Dysza odsysająca, prostokątna Typ 1	082312 1
	OCA10-1001
	OCA10-1002/04