

Garant GRIDLINE

## Szafa podstawowa ze ścianką działową i szufladami z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, Typ: 2000-1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	940104 2000-1
GTIN	4062406561185
Klasa artykułu	9GI

### Opis

#### Wykonanie:

Wyposażona szafa 40x20G ze środkową ścianką działową i szufladami o głębokości 16G. Mocowanie półek możliwe wrostawie co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** w szafach podstawowych z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Szuflady o wysokości frontu 125 mm. Środkowa ścianka działowa zawieszana □ 9x9 mm co 37 mm, z jedną półką stałą i 2 półkami z regulacją wysokości. Nośność zawieszanej środkowej ścianki działowej lub podwieszzonego przedziału: 200 kg.

#### Umieszczenie:

Liczba półek o szerokości 20G: 3

Liczba półek o szerokości 40G: 1

Liczba szuflad 16x16G: 1

Liczba szuflad 36x16G: 2

#### w dostawie::

Szafa ze ścianką działową oraz półkami i szufladami.

#### Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwiczki – szary antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

głębokość w G	20
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
szerokość w G	40
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
szerokość	1000 mm
Uchwyt do pozycjonowania	średnie
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
ComfortClose	nie
masa	145 kg
wysokość	2000 mm
wysokość użytkowa	1845 mm
głębokość	500 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość użytkowa szuflad w G	16
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Typ szafy	szafki podstawowe
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

## Akcesoria

Półki do szaf / przegród o szerokości w G 40	940550 40
Półki do szaf / przegród o szerokości w G 20	940550 20
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 20G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940640 125
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
Szuflada do szaf z drzwiami skrzydłowymi, szerokość 40G szuflady o wysokości frontu 125 mm	940642 125