

## HEDI

### Lampa maszynowa, Typ: 9LED-24V



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081303 9LED-24V
GTIN	4003644016709
Klasa artykułu	08B

#### Opis

##### Wykonanie:

Wysokiej jakości, uniwersalne lampy z włącznikiem/wyłącznikiem, gumowym przewodem zasilającym 3 m.

Wszystkie lampy maszynowe / warsztatowe HEDI® są wyposażone seryjnie w zaciski stołowe, wbudowany magnes oraz 4 śruby do elastycznego mocowania na różnych podłożach.

Sprawdzona lampa maszynowa z mocną głowicą, zabezpieczona przed pyłem i bryzgami wody, do profesjonalnego użytku w surowym otoczeniu roboczym lub do stosowania na i w maszynach. Zabezpieczenie przeciwzakłóceń wg DIN EN 62493.

##### Funkcja:

IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### Opis techniczny

napięcie znamionowe	24 V
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Strumień światła	1140 lm

wydajność świetlna	12 W
strefa wg ATEX	brak
stopień ochrony IP	IP 64
stały kąt wiązki światła	60 stopni
Zogniskowanie światła	Zogniskowany stożek świetlny
Rodzaj produktu	Lampa maszynowa