

## HEDI

### Lampa maszynowa, Typ: 9LED-BR



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081305 9LED-BR
GTIN	4003644022540
Klasa artykułu	08B

#### Opis

##### Wykonanie:

Wysokiej jakości, uniwersalne lampy z włącznikiem/wyłącznikiem, gumowym przewodem zasilającym 3 m.

Wszystkie lampy maszynowe / warsztatowe HEDI® są wyposażone seryjnie w zaciski stołowe, wbudowany magnes oraz 4 śruby do elastycznego mocowania na różnych podłożach.

Z 3 stopniami jasności dla optymalnego oświetlenia stanowiska pracy, innowacyjne wzornictwo umożliwia obserwowanie obiektu z góry przez lampę, przedłużony wąż przegubowy w płaszczu 600 mm.

##### Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing < 12$  mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

#### Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
strefa wg ATEX	brak
Strumień światła	750 lm

stopień ochrony IP	IP 20
wydajność świetlna	6 W
Źródło światła	LED
Rodzaj produktu	Lampa maszynowa