


Garant**Płytki skrawające promieniowe, HB225, typ / promień R: 16/1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231527 16/1
GTIN	4062406565541
Klasa artykułu	21Y

Opis**Wykonanie:**

2- ostrzowe płytki skrawające promieniowe.

Zastosowanie:

Dla wypukłych promieni na \varnothing zewnętrznej albo w otworach.

Pasuje do :

nr 231500, wielk. 16.

X: 2,75 mm

Y: 1,5 mm

Z: 2,5 mm

Opis techniczny

X	2,75 mm
Y	1,5 mm
L	11,11 mm
promień R	1 mm
S	3,97 mm

typ	161
powłoka	TiAlN
liczba wymian/ostrzy	4
Z	2,5 mm
Gatunek	HB225
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Wiercenie