


Garant**Płytki skrawające promieniowe, HB225, typ / promień R: 16/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231527 16/2
GTIN	4062406565565
Klasa artykułu	21Y

Opis**Wykonanie:**

2- ostrzowe płytki skrawające promieniowe.

Zastosowanie:

Dla wypukłych promieni na \varnothing zewnętrznej albo w otworach.

Pasuje do:

nr 231500, wielk. 16.

X: 3,75 mm

Y: 1,5 mm

Z: 3,5 mm

Opis techniczny

L	11,11 mm
X	3,75 mm
S	3,97 mm
powłoka	TiAlN
liczba wymian/ostrzy	2

typ	16
Z	3,5 mm
promień R	2 mm
Y	1,5 mm
Gatunek	HB225
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Wiercenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	250 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	250 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	250 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	65 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	110 m/min	K
CuZn	nadaje się	250 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

