



Nóż uniwersalny z rękojeścią z cynkowego odlewu ciśnieniowego 9 mm, długość całkowita: 130mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	845037 130
GTIN	4062406565602
Klasa artykułu	82B

Opis

Wykonanie:

Niezwykłe ostre i trwałe ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą.

Zalety:

Rękojeść z cynkowego odlewu ciśnieniowego: Wysoka obciążalność i twardość przy dużej lekkości. Doskonała odporność na korozję, nieiskrzące i niemagnetyczne.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 844910 wielk. 10; 844915 wielk. 10; 844917 wielk. 10.

Opis techniczny

liczba odłamywanych odcinków ostrzy	13
szerokość grotu	9 mm
długość grotu	80 mm
długość całkowita	130 mm
grubość grotu	0,4 mm
materiał uchwytu	cynkowy odlew ciśnieniowy
Rodzaj produktu	Nóż introigatorski

Aksesoria

Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „experience”
Liczba 10

844910 10

Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „longlife” Liczba
10

844915 10

Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm „multisharp”
Liczba 10

844917 10