



Uchwyt wielofunkcyjny / uchwyt lasera, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	861785 1
GTIN	4008158041469
Klasa artykułu	83K

Opis

Wykonanie:

Uchwyt obrotowy lewy, o dwóch osiach obrotu: 360° przy zacisku mocującym, 180° na gnieździe gwintowanym. Uchwyt z gniazdem gwintowanym 1/4 cala.

Zastosowanie:

Do mocowania środków pomocniczych takich jak np. lasery, kamery czy lampy budowlane. Można stosować bez użycia narzędzi na okrągłych (do 45 mm) oraz prostokątnych (do 55 mm) elementach nośnych, jak np. podpory stropowe i montażowe (nr 861780), profile, drabiny itd.

wskazówka:

Pasujące lasery pod nr. 468488; 468490; 468481; 468465 oraz pasujące odległościomierze pod nr. 465550 rozm. X3; rozm. X4 i nr. 465560 rozm. GLM50-27C.

Opis techniczny

maks. rozstaw	prostokątne do 55 mm
maks. rozstaw	do Ø 45 mm
szerokość	140 mm
adapter	1/4 cala
masa	0,25 kg
długość	200 mm
wysokość	60 mm
materiał	listwy bukowe tworzywo sztuczne

Rodzaj produktu

Uchwyt, zamocowanie