

Garant

Minipłytki skrawające do wytaczania wewnętrznego, ze zwijaczem wiórów prawe, HB720, Ø Dmin.: 11 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270021 11
GTIN	4062406564896
Klasa artykułu	21I

Opis techniczny

wielkość płytki Ø d	8 mm
Rozstaw osi końcówek F L ₃	6,7 mm
promień R	0,2 mm
Ø minimalna D _{min}	11 mm
grubość płytki T	4 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.}	0,15 - 0,5 mm
posuw f	0,02 - 0,03 mm/obr,
kąt klina α	70 stopni
maks. głębokość wcinania t _{maks.}	2,3 mm
powłoka	TiCN
Seria	Mini

Gatunek	HB720
Rodzaj produktu	Minipłytko skrawająca

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	60 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	30 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	60 m/min	K
CuZn	nadaje się	80 m/min	N
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
przerywanie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		