

Garant

**Minipłytki skrawające do wytaczania wewnętrznego, promień pełny prawe,
HB720, Ø Dmin / w: 8/2,0mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270050 8/2,0
GTIN	4062406566227
Klasa artykułu	21I

Opis techniczny

Rozstaw osi końcówek F L ₃	4,8 mm
maks. głębokość wcinania t _{maks.}	1 mm
wielkość płytki Ø d	6 mm
Ø minimalna D _{min}	8 mm
Szerokość skrawania W	2 mm
grubość płytki T	3,6 mm
posuw f	0,02 - 0,03 mm/obr,
promień R	1 mm
Materiał ostrza	HM
Seria	Mini
Gatunek	HB720

Rodzaj produktu

Mini płytki skrawająca

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	80 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	60 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	30 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	60 m/min	K
CuZn	nadaje się	80 m/min	N
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
przerywanie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		