



Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala, rozwartość klucza: 20,8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	637340 20,8
GTIN	4000896040674
Klasa artykułu	630

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120. Nasadki kluczy nasadowych 6-kątne.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 27,2 mm

długość: 65 mm

przytrzymywacz do świec zapłonowych: uchwyt gumowy

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	27,2 mm
rozwartość klucza	20,8 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
długość	65 mm
przytrzymywacz do świec zapłonowych	uchwyt gumowy
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

