

**Nasadki do świec zapłonowych, 3/8 cala, rozwartość klucza: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637340 16
GTIN	4000896040131
Klasa artykułu	630

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

**DIN 3120.** Nasadki kluczy nasadowych 6-kątne.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Ø po stronie napędu: 21,7 mm

długość: 60 mm

przytrzymywacz do świec zapłonowych: uchwyt gumowy

**Opis techniczny**

Ø po stronie napędu	21,7 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
długość	60 mm
przytrzymywacz do świec zapłonowych	uchwyt gumowy
rozwartość klucza	16 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

