



Głowice kątowe 90° MEV, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/2L mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	226400 32/2L
GTIN	
Klasa artykułu	250

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne frezy z nową, trójkątną płytką skrawającą do frezowania naroży i rowków oraz do rampingu o niskich siłach skrawania i zwiększonej stabilności.

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 6 mm

Długość wysięgu L_1 : 65 mm

długość całkowita L_{ges} : 200 mm

Ø chwytu D_s h6: 32 mm

śruba mocująca płytki obracane: 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	200 mm
Ø chwytu D_s h6	32 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$	6 mm
Liczba ostrzy Z	2
Długość wysięgu L_1	65 mm
śruba mocująca płytki obracane	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ø ostrzy D_c	32 mm
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping

Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Aksesoria

Śruby mocujące Typ 1	229723 1
----------------------	----------