

**Garant****Rozwiertaki NPT 1:16, NPT: 1/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162650 1/16
GTIN	4062406566128
Klasa artykułu	110

**Opis****Wykonanie:**

Do rozwierania stożkowych lub stopniowych otworów bez przerw, jednak nie do rozwierania otworów cylindrycznych.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

mniejsza  $\varnothing D_3$ : 5,95 mm

większa  $\varnothing D_2$ : 7 mm

długość ostrzy  $L_c$ : 17 mm

długość całkowita  $L$ : 70 mm

chwyt kwadratowy  $\square$ : 4,9 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 6 mm

**Opis techniczny**

długość ostrzy $L_c$	17 mm
mniejsza $\varnothing D_3$	5,95 mm
chwyt kwadratowy $\square$	4,9 mm
długość całkowita $L$	70 mm
Liczba ostrzy $Z$	6
$\varnothing$ chwytu $D_s$	6 mm
większa $\varnothing D_2$	7 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS

&nbsp;

norma	Norma zakładowa
Zbieżność stożka	1:16
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami