

 steinel**Akumulatorowa dmuchawa gorącego powietrza 18V, Typ: 063986****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078323 063986
GTIN	4007841063986
Klasa artykułu	07E

**Opis****Wykonanie:**

Akumulatorowa dmuchawa gorącego powietrza z 2 stopniami temperatury (300° / 500°).

**w dostawie::**

Wersja bez akumulatora oraz ładowarki i walizki.

**wskazówka:**

Pasujące akumulatory pod nr 078327, a ładowarka pod nr 078328.

Opakowanie: Walizka transportowa

oznaczenie producenta: MH3

temperatura powietrza: 300 - 500 °C

wydajność objętościowa powietrza: 200 l/min

masa: 680 g

**Opis techniczny**

masa	680 g
Napięcie akumulatorów	18 V
wydajność objętościowa powietrza	200 l/min
Liczba dołączonych akumulatorów	0

Opakowanie	Walizka transportowa
oznaczenie producenta	MH3
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
temperatura powietrza	300 - 500 °C
Rodzaj produktu	Dmuchawy gorącego powietrza

---

## Akcesoria

Ładowarka Typ ASC55	078328 ASC55
Akumulator Typ CAS-8	078327 CAS-8
Ładowarka Typ ASC145	078328 ASC145